


CLI R 02 F. CLI C 02-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	CableLine, Märknål
Art.nr.	0559900000
Typ	CLI R 02 F. CLI C 02-3
GTIN (EAN)	4008 19008 1645
Förp.	20 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	150 mm	Bygghöjd (tum)	5.9055 inch
Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	0.47 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	2	Typ av märkning	Standard
Utförande	MultiPack	Bredd	2 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	röd
Halogener	Ja	Grundläggande material	POM
Skrivna tecken	Tal	Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad
Antal per dorn	25	Temperaturområde för användning	-40...100 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, min.	0.2 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	3 mm
Ledarytterdiameter, min.	1.3 mm	Ledarytterdiameter	1.3 - 3 mm
Ledararea	0.2 - 1.5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		