


CLI R 02-3 BL/WS -**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	CableLine, Märknål
Art.nr.	0560001741
Typ	CLI R 02-3 BL/WS -
GTIN (EAN)	4008 190990107
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	4 mm	Byggdjup (tum)	0.1575 inch
Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0.1181 inch
Bredd	3.4 mm	Byggbredd (tum)	0.1339 inch
Nettovikt	1.14 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-30...80 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	6	Orientering av texten	vågrätt
Typ av märkning	Standard	Märkningsmetod	varmpräglad
Utförande	MultiPack	Bredd	3.4 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Färgkod	blå
Halogener	Ja	Grundläggande material	PVC, mjuk, utan kadmium
Textsfärg	vit	Skrivna tecken	Symboler
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad	Antal per dorn	25
Temperaturområde för användning	-30...80 °C	Impressum	-

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, min.	0.2 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	3 mm
Ledarytterdiameter, min.	1.3 mm	Ledarytterdiameter	1.3 - 3 mm
Ledararea	0.2 - 1.5 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		