

CLI RH 20-10 CLI R 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	CableLine, Märknålshållare
Art.nr.	0563600000
Typ	CLI RH 20-10 CLI R 10
GTIN (EAN)	4008 1900 18436
Förp.	1 items

CLI RH 20-10 CLI R 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	28 mm	Byggdjup (tum)	1.1024 inch
Höjd	55 mm	Bygghöjd (tum)	2.1654 inch
Bredd	55 mm	Byggbredd (tum)	2.1654 inch
Nettovikt	42.5 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	6	Bredd	55 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	blå
Halogener	Ja	Grundläggande material	Polyamid
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad	Temperaturområde för användning	-40...100 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener Ja

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Ritningar

Exempel på användning

