

**CLI RH 20-02 CLI R 02****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	CableLine, Märknålshållare
Art.nr.	<a href="#">0563700000</a>
Typ	CLI RH 20-02 CLI R 02
GTIN (EAN)	4008 19029 1136
Förp.	1 items

**Tekniska data**

**Mått och vikter**

Djup	28 mm	Byggdjup (tum)	1.1024 inch
Höjd	55 mm	Bygghöjd (tum)	2.1654 inch
Bredd	55 mm	Byggbredd (tum)	2.1654 inch
Nettovikt	41.5 g		

**Temperaturer**

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Allmänna data**

Materialfärg enligt motståndskod	2	Bredd	55 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	röd
Halogener	Ja	Grundläggande material	Polyamid
Rekommenderade tillverkare	Process, Maskinbyggnad	Temperaturområde för användning	-40...100 °C

**Ledar- och kabelmärkning**

Halogener	Ja
-----------	----

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Ritningar**

---

**Exempel på användning**

---

