


QL 4 SAK35N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, grå, 99 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 8.00, Isolerad: Nej, Bredd: 56.2 mm
Art.nr.	0565100000
Typ	QL 4 SAK35N
GTIN (EAN)	4008190162139
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	3 mm	Byggdjup (tum)	0.1181 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0.315 inch
Bredd	56.2 mm	Byggbredd (tum)	2.2126 inch
Nettovikt	9.5 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	----------------	----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	4	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

Märkdata

Märkström	99 A
-----------	------

Materialdata

Grundläggande material	Cu Zn	Färgkod	grå
------------------------	-------	---------	-----

Mått

Delning i mm (P)	8.00 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	för rörlig överkopplingsskena
-----------	-------------------------------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

Tillbehör

Montagehållare




Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	SS M4 D 128-A 4	Utförande
Art.nr.	0136400000	Säkringsskiva, Koppar
GTIN (EAN)	4008190118143	
Förp.	100 ST	

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	VH 17/8.2/5.2	Utförande
Art.nr.	0267000000	Distanshylsa (plint), skruvad, Bredd: 8 mm, Höjd: 8 mm, Djup: 17 mm,
GTIN (EAN)	4008190146986	Antal poler: 1, Cu Zn
Förp.	50 ST	

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M4X30	Utförande
Art.nr.	0267100000	Infästningsskruv (plint), 4.00 mm, Stål, Djup: 7 mm, Bredd: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190187897	Höjd: 30 mm
Förp.	50 ST	