



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Utförande   | Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, röd |
| Art.nr.     | <a href="#">0565600000</a>            |
| Typ         | H1,5/24 R                             |
| GTIN (EAN)  | 4008190187071                         |
| Förp.       | 500 items                             |
| Förpackning | lös                                   |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS                   | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E499744                      |

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 0.19 g |
|-----------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Tekniska data

|                    |                                       |           |          |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| Artikelbeskrivning | Ändhylsa med plastkrage -<br>färg röd | Utförande | Standard |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|----------|

## Ändhylsor

|                            |                     |                          |             |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|
| Kontaktytans diameter (D1) | 1.7 mm              | Kontaktytans längd (L2)  | 18 mm       |
| Kragdiameter (D2)          | 3.5 mm              | Tjocklek plastkrage (S2) | 0.25 mm     |
| L1 i mm                    | 24.00 mm            | Ledardiameter, AWG, max  | AWG 16      |
| Metallkapseltjocklek (S1)  | 0.15 mm             | Avisoleringslängd        | 20 mm       |
| Ledardiameter              | 1.5 mm <sup>2</sup> | färgkod                  | Weidmueller |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Ritning**

