

PZ 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.5mm ² , 6mm ² , Fyrkantpressning
Art.nr.	056730000
Typ	PZ 3
GTIN (EAN)	4008 190052423
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	427.8 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	--------------	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 21	Crimp-område, max.	6 mm ²
Crimp-område, min	0.5 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Drivning	mekanisk	Ändhylsarea, max.	6 mm ²
Ändhylsarea, min.	0.5 mm ²	Crimpart/-profil	Fyrkantpressning

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

i multipackpåse



- I multipack
- Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/17,5X SW SV	Utförande
Art.nr.	9006590000	Ändhylsa, Standard, 13 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190332259	
Förp.	100 ST	
Typ	H1,5/19,5X SW SV	Utförande
Art.nr.	9006630000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 10 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190332266	
Förp.	100 ST	

löst förpackade i påse



- I multipack
- Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/24 XS SW	Utförande
Art.nr.	9202870000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 14,5 mm, svart
GTIN (EAN)	4032248517947	
Förp.	100 ST	

i multipackpåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/17,5X BL SV	Utförande
Art.nr.	9006670000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190332273	
Förp.	100 ST	
Typ	H2,5/21,5X BL SV	Utförande
Art.nr.	9006710000	Ändhylsa, Standard, 17 mm, 12 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190332280	
Förp.	100 ST	

löst förpackade i påse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/24 XS BL	Utförande
Art.nr.	9202880000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 14,5 mm, blå
GTIN (EAN)	4032248517954	
Förp.	100 ST	

i multipackpåse



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
- Värmetålig upp till 105 grader C för kabelledare 1,5 till 16 mm² (AWG 16-6) tennpläterad koppar
- måttoleranser enligt DIN 46228 del 4

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/19,5X GR SV	Utförande
Art.nr.	9006750000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190332297	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/23X GE SV	Utförande
Art.nr.	9006790000	Ändhylsa, Standard, 17 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190332303	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Multipackpåse



- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/12 OR SV	Utförande
Art.nr.	9028260000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190902025	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14 OR SV	Utförande
Art.nr.	9026060000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190122201	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14D W SV	Utförande
Art.nr.	9019400000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190066024	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/16 OR SV	Utförande
Art.nr.	9028270000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190902049	
Förp.	500 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/12 OR	Utförande
Art.nr.	0409500000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190090456	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/12D W	Utförande
Art.nr.	9019000000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190085728	
Förp.	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	H0,5/14 OR	Utförande
Art.nr.	0690700000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190015770	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14D W	Utförande
Art.nr.	9019010000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190120931	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/16 OR	Utförande
Art.nr.	9025870000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190025045	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/16D W	Utförande
Art.nr.	9019020000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190047108	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/18 OR	Utförande
Art.nr.	1076980000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248834631	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/18D W	Utförande
Art.nr.	1076990000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248834624	
Förp.	500 ST	

sammanlänkade ändhylsor på rulle



- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 OR BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005810000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190275877	
Förp.	5000 ST	
Typ	H0,5/14D W BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005860000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190275921	
Förp.	5000 ST	

Tillbehör

sammanlänkade ändhylsremsor



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 OR BD	Utförande
Art.nr.	9004270000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190091774	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14D W BD	Utförande
Art.nr.	9004280000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190162627	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14T W BD	Utförande
Art.nr.	9021930000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190262402	
Förp.	500 ST	

Multipackpåse



- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/12 W SV	Utförande
Art.nr.	9028280000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190902216	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14 W SV	Utförande
Art.nr.	9026070000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190187163	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR SV	Utförande
Art.nr.	9019410000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190164096	
Förp.	500 ST	

Tillbehör

Typ	H0,75/14T HBL SV	Utförande
Art.nr.	9021230000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190153106	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/16 W SV	Utförande
Art.nr.	9028290000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190902056	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/18 W SV	Utförande
Art.nr.	9028300000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190902063	
Förp.	500 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/12 W	Utförande
Art.nr.	0409600000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190079826	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/12D GR	Utförande
Art.nr.	9019030000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190127787	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/12T HBL	Utförande
Art.nr.	9021030000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190152901	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14 W	Utförande
Art.nr.	0462900000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190033248	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR	Utförande
Art.nr.	9019040000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190099077	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/16 W	Utförande
Art.nr.	9025860000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190141967	
Förp.	500 ST	

PZ 3


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	H0,75/16D GR	Utförande
Art.nr.	9019050000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190033002	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/16T HBL	Utförande
Art.nr.	9021050000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190096175	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/18 W	Utförande
Art.nr.	9025910000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190063702	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/18D GR	Utförande
Art.nr.	9019060000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190049560	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/18T HBL	Utförande
Art.nr.	9021060000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190071158	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL	Utförande
Art.nr.	9021040000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190083168	
Förp.	500 ST	

sammanlänkade ändhylsor på rulle



- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14 W BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005820000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190275884	
Förp.	5000 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005870000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190275938	
Förp.	5000 ST	
Typ	H0,75/14T BL BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005900000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190275969	
Förp.	5000 ST	

Tillbehör

sammanlänkade ändhylsremsor



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14 W BD	Utförande
Art.nr.	9004290000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190006778	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14D GR BD	Utförande
Art.nr.	9004300000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190154837	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14T HBL BD	Utförande
Art.nr.	9004310000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190179298	
Förp.	500 ST	

Multipackpåse



- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/12 GE SV	Utförande
Art.nr.	9028310000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190902070	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE SV	Utförande
Art.nr.	9026080000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190026158	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R SV	Utförande
Art.nr.	9019420000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190189099	
Förp.	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	H1,0/16 GE SV	Utförande
Art.nr.	9028320000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190902087	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/18 GE SV	Utförande
Art.nr.	9028340000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190902100	
Förp.	500 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/12 GE	Utförande
Art.nr.	0409700000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190152222	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/12D R	Utförande
Art.nr.	9019070000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190029074	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14 GE	Utförande
Art.nr.	0463000000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190024697	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R	Utförande
Art.nr.	9019080000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190090623	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/16 GE	Utförande
Art.nr.	9025950000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190037291	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/16D R	Utförande
Art.nr.	9019100000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190159986	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/18 GE	Utförande
Art.nr.	9025930000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190101497	
Förp.	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	H1,0/18D R	Utförande
Art.nr.	9019110000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190174828	
Förp.	500 ST	

sammanlänkade ändhylsor på rulle



- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/14 GE BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005830000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190275891	
Förp.	5000 ST	
Typ	H1,0/14D R BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005880000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190275945	
Förp.	5000 ST	

sammanlänkade ändhylsremsor



- Sammanlänkade ändhylsremsor (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/14 GE BD	Utförande
Art.nr.	9004320000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190167523	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14D R BD	Utförande
Art.nr.	9004330000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190047498	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14T R BD	Utförande
Art.nr.	9021950000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190262747	
Förp.	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Multipackpåse



- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14 R SV	Utförande
Art.nr.	9026090000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190137168	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW SV	Utförande
Art.nr.	9019430000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190107420	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/16 R SV	Utförande
Art.nr.	9028350000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190902117	
Förp.	500 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14 R	Utförande
Art.nr.	0463100000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190065089	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW	Utförande
Art.nr.	9019120000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190153793	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/16 R	Utförande
Art.nr.	0635100000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190141745	
Förp.	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	H1,5/16D SW	Utförande
Art.nr.	9019130000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190023331	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/18D SW	Utförande
Art.nr.	9019140000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190046026	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/24 R	Utförande
Art.nr.	0565600000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190187071	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/24D SW	Utförande
Art.nr.	9019150000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190151676	
Förp.	500 ST	

Sammanlänkade ändhylsor på rulle



- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14 R BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005840000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190275907	
Förp.	5000 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005890000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190275952	
Förp.	5000 ST	
Typ	H1,5/14S GN BD GSP	Utförande
Art.nr.	9028370000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grön
GTIN (EAN)	4032248318537	
Förp.	5000 ST	

Tillbehör

sammanlänkade ändhylsremсор



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14 R BD	Utförande
Art.nr.	9004340000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190080723	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14D SW BD	Utförande
Art.nr.	9004350000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190005474	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14T SW BD	Utförande
Art.nr.	9021960000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190262389	
Förp.	500 ST	

Multipackpåse



- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/14S BL SV	Utförande
Art.nr.	9046230000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4032248298631	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15 BL SV	Utförande
Art.nr.	9026100000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190141141	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR SV	Utförande
Art.nr.	9021240000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190115302	
Förp.	500 ST	

Tillbehör

löst förpackad i polypåse




- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/15D BL	Utförande
Art.nr.	9019160000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190028732	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/15T GR	Utförande
Art.nr.	9021070000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190128944	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/19D BL	Utförande
Art.nr.	9019170000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190178024	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/19T GR	Utförande
Art.nr.	9021080000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190149345	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/25D BL	Utförande
Art.nr.	9019180000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190101145	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/25T GR	Utförande
Art.nr.	9021090000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190060916	
Förp.	500 ST	

sammanlänkade ändhylsor på rulle



- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/14D BL BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005850000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190275914	
Förp.	3000 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD GSP	Utförande
Art.nr.	9005910000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190275976	
Förp.	3000 ST	

sammanlänkade ändhylsremсор



- Sammanlänkade ändhylseremсор (50 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/14D BL BD	Utförande
Art.nr.	9004360000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190083397	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/14T GR BD	Utförande
Art.nr.	9004370000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190052508	
Förp.	500 ST	

Multipackpåse



- I multipack
- Weidmüllers färgkod
- Annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18 GR SV	Utförande
Art.nr.	9026010000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190117382	
Förp.	250 ST	
Typ	H4,0/18T OR SV	Utförande
Art.nr.	9021250000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190159313	
Förp.	250 ST	

Tillbehör

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18D GR	Utförande
Art.nr.	9019190000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190141349	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/18T OR	Utförande
Art.nr.	9021100000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190061708	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/20D GR	Utförande
Art.nr.	9019200000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190126575	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/20T OR	Utförande
Art.nr.	9021110000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190035754	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/26D GR	Utförande
Art.nr.	9019210000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190002336	
Förp.	100 ST	
Typ	H4,0/26T OR	Utförande
Art.nr.	9021120000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190092825	
Förp.	100 ST	

Ledar-märkarea 6,0 mm²



6 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20T GN	Utförande
Art.nr.	9021130000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190111731	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/20 SW	Utförande
Art.nr.	0533500000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190183905	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/20D GE	Utförande
Art.nr.	9019220000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190151607	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/26 SW	Utförande
Art.nr.	0565700000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190026837	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/26D GE	Utförande
Art.nr.	9019230000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190072117	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/26T GN	Utförande
Art.nr.	9021140000	Ändhylsa, Standard, 20 mm, 18 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190022501	
Förp.	100 ST	

Multipackpåse



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
 Material: E-Cu, tenngalvaniserad
 Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14S W SV	Utförande
Art.nr.	9025700000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190144104	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14S GE SV	Utförande
Art.nr.	9025710000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190031442	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14S R SV	Utförande
Art.nr.	9025720000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190072681	
Förp.	500 ST	

Tillbehör

löst förpackade i påse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/16S OR	Utförande
Art.nr.	9202900000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248519026	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/20DS GR	Utförande
Art.nr.	9203630000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248565078	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14S OR	Utförande
Art.nr.	9004560000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190286132	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14S W	Utförande
Art.nr.	9004590000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190862060	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/16 DS W	Utförande
Art.nr.	9202910000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248519019	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14DS GR	Utförande
Art.nr.	9028580000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248159475	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14S W	Utförande
Art.nr.	9025960000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190009878	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14TS HBL	Utförande
Art.nr.	9018550000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190207991	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/15S W	Utförande
Art.nr.	9204240000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 9 mm, ljusblå, vit
GTIN (EAN)	4032248621545	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/14S GE	Utförande
Art.nr.	9025970000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190063733	
Förp.	500 ST	

Tillbehör

Typ	H1,0/14S R	Utförande
Art.nr.	9018560000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190207984	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/12S R	Utförande
Art.nr.	9025690000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190059439	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14S R	Utförande
Art.nr.	9025980000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190080730	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/14DS SW	Utförande
Art.nr.	9025240000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190085599	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/12DS BL	Utförande
Art.nr.	9028490000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, blå
GTIN (EAN)	4032248049028	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/12TS GR	Utförande
Art.nr.	9036200000	Ändhylsa, Standard, 8 mm, 6 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248067992	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/14DS BL	Utförande
Art.nr.	1333100000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190160364	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/14TS GR	Utförande
Art.nr.	9426770000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248160693	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/16 TS GR	Utförande
Art.nr.	9036210000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248068005	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/16DS BL	Utförande
Art.nr.	9036220000	Ändhylsa, Standard, 13 mm, 10 mm, blå
GTIN (EAN)	4032248068012	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/14DS GR	Utförande
Art.nr.	9028520000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248049035	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/15TS OR	Utförande
Art.nr.	9036230000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4032248068029	
Förp.	500 ST	

Tillbehör

Ledar-märkarea 0,25 mm² - 6,0 mm².



För ledare på 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10 E-Cu)
 Material E-Cu, galvaniskt förtent
 Måttolerans enligt DIN 46228 del 1
 • Löst förpackade i plastpåse

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,25/5	Utförande
Art.nr.	9018910000	Ändhylsa, Standard, 5 mm, 5 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190068134	
Förp.	1000 ST	
Typ	H0,5/10	Utförande
Art.nr.	9004050000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190153052	
Förp.	1000 ST	
Typ	H0,5/6	Utförande
Art.nr.	0282600000	Ändhylsa, Standard, 6 mm, 6 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190184025	
Förp.	1000 ST	
Typ	H0,75/10	Utförande
Art.nr.	0542500000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190037482	
Förp.	1000 ST	
Typ	H0,75/6	Utförande
Art.nr.	0282700000	Ändhylsa, Standard, 6 mm, 6 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190019013	
Förp.	1000 ST	
Typ	H1,0/10	Utförande
Art.nr.	0282800000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190006662	
Förp.	1000 ST	
Typ	H1,0/6	Utförande
Art.nr.	0372600000	Ändhylsa, Standard, 6 mm, 6 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190180263	
Förp.	1000 ST	
Typ	H1,5/10	Utförande
Art.nr.	0186500000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190039592	
Förp.	1000 ST	
Typ	H1,5/12	Utförande
Art.nr.	9004060000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 12 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190147938	
Förp.	1000 ST	
Typ	H1,5/18	Utförande
Art.nr.	9004070000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190105761	
Förp.	1000 ST	

Tillbehör

Typ	H1,5/7	Utförande
Art.nr.	0372700000	Ändhylsa, Standard, 7 mm, 7 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190064525	
Förp.	1000 ST	
Typ	H2,5/10	Utförande
Art.nr.	9004080000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190145446	
Förp.	1000 ST	
Typ	H2,5/12	Utförande
Art.nr.	0186100000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 12 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190172954	
Förp.	1000 ST	
Typ	H2,5/18	Utförande
Art.nr.	9004090000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190147921	
Förp.	1000 ST	
Typ	H2,5/7	Utförande
Art.nr.	0373000000	Ändhylsa, Standard, 7 mm, 7 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190173463	
Förp.	1000 ST	
Typ	H4,0/12	Utförande
Art.nr.	0244100000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 12 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190179830	
Förp.	1000 ST	
Typ	H4,0/15	Utförande
Art.nr.	9004100000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 15 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190119003	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/18	Utförande
Art.nr.	9004110000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190148348	
Förp.	500 ST	
Typ	H4,0/9	Utförande
Art.nr.	0373100000	Ändhylsa, Standard, 9 mm, 9 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190164669	
Förp.	500 ST	
Typ	H6,0/10	Utförande
Art.nr.	9004120000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190104795	
Förp.	500 ST	
Typ	H6,0/12	Utförande
Art.nr.	0191900000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 12 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190026851	
Förp.	500 ST	
Typ	H6,0/15	Utförande
Art.nr.	0124700000	Ändhylsa, Standard, 15 mm, 15 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190003807	
Förp.	500 ST	
Typ	H6,0/18	Utförande
Art.nr.	9004130000	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej
GTIN (EAN)	4008190143626	
Förp.	500 ST	

Tillbehör

Sortiment ändhylsor med plastkrage



- Låda fylld med ändhylsor med plastkrage:
- Med Weidmüllers färgkod
 - DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H-BOX 0,14-0,75QMM	Utförande
Art.nr.	9025410000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190341602	
Förp.	1 ST	
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM	Utförande
Art.nr.	9025900000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190109202	
Förp.	1 ST	
Typ	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Utförande
Art.nr.	9025430000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Förp.	1 ST	
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM	Utförande
Art.nr.	9025920000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: Weidmüller
GTIN (EAN)	4008190101442	
Förp.	1 ST	
Typ	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Utförande
Art.nr.	9025400000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: DIN
GTIN (EAN)	4008190341596	
Förp.	1 ST	

Sortiment Dubbla-ändhylsor



- Låda fylld med dubbel-ändhylsor med plastkrage:
- Med Weidmüllers färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	ZH-BOX 0,5-2,5QMM	Utförande
Art.nr.	9025390000	Sortiment ändhylsa, Box, färgkod: Weidmueller
GTIN (EAN)	4008190341015	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Multipackpåse



- i multipackpåse (5 x 100 st.)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 ZH OR SV	Utförande
Art.nr.	9004440000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190198473	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14D ZH W SV	Utförande
Art.nr.	9004780000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190188481	
Förp.	500 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14 ZH OR	Utförande
Art.nr.	9037200000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492397	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/14D ZH W	Utförande
Art.nr.	9037380000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190492861	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/16 ZH OR	Utförande
Art.nr.	9037210000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492687	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/16D ZH W	Utförande
Art.nr.	9037390000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190492878	
Förp.	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	H0,5/18 ZH OR	Utförande
Art.nr.	9037220000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190492694	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,5/18D ZH W	Utförande
Art.nr.	9037400000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190492892	
Förp.	500 ST	

Multipackpåse



- i multipackpåse (5 x 100 st.)
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14 ZH W SV	Utförande
Art.nr.	9018510000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190019914	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14D ZH GR SV	Utförande
Art.nr.	9018520000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190097998	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/15T ZH BL SV	Utförande
Art.nr.	9018570000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190272630	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/16 ZH W SV	Utförande
Art.nr.	9004900000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190482671	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/16D ZH GR SV	Utförande
Art.nr.	9004770000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190038816	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/16T ZH HBL SV	Utförande
Art.nr.	9005140000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190482725	
Förp.	500 ST	

Tillbehör

löst förpackad i polypåse

För ledare: 2 x 0,75 mm² (2 nr AWG 18)

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14 ZH W	Utförande
Art.nr.	9037230000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190853976	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14D ZH GR	Utförande
Art.nr.	9037410000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190492984	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/14T ZH HBL	Utförande
Art.nr.	9037610000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190493233	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/16 ZH W	Utförande
Art.nr.	9037240000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190492717	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/16D ZH GR	Utförande
Art.nr.	9037420000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190492991	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/16T ZH HBL	Utförande
Art.nr.	9037620000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190493264	
Förp.	500 ST	

löst förpackade i påse



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvaniserad
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/19DS ZH GR	Utförande
Art.nr.	9202830000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4032248515776	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/19S ZH W	Utförande
Art.nr.	9202820000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, vit
GTIN (EAN)	4032248515769	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/19TS ZH HBL	Utförande
Art.nr.	9202840000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4032248515783	
Förp.	500 ST	

löst förpackad i polypåse

För ledare: 2 x 0,75 mm² (2 nr AWG 18)

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/24 ZH W	Utförande
Art.nr.	9037250000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, vit
GTIN (EAN)	4008190492724	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/24D ZH GR	Utförande
Art.nr.	9037430000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190493004	
Förp.	500 ST	
Typ	H0,75/24T ZH HBL	Utförande
Art.nr.	9037630000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, ljusblå
GTIN (EAN)	4008190493271	
Förp.	500 ST	

Multipackpåse



- I multipackpåse (5 x 100 st.)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/15 ZH GE SV	Utförande
Art.nr.	9018530000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 12 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190066925	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/15D ZH R SV	Utförande
Art.nr.	9018540000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 12 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190188832	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/15S ZH GE SV	Utförande
Art.nr.	9018650000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 12 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248011407	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/19 ZH GE SV	Utförande
Art.nr.	9004910000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 16 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190482688	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/19D ZH R SV	Utförande
Art.nr.	9004760000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 16 mm, 12 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190160951	
Förp.	500 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/15 ZH GE	Utförande
Art.nr.	9037260000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190492731	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/15D ZH R	Utförande
Art.nr.	9037440000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190493011	
Förp.	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

löst förpackade i påse



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvaniserad
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/15S ZH GE	Utförande
Art.nr.	9018690000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 12 mm, 8 mm, gul
GTIN (EAN)	4032248017720	
Förp.	500 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/19 ZH GE	Utförande
Art.nr.	9037270000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 16 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190492748	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/19D ZH R	Utförande
Art.nr.	9037450000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 16 mm, 12 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190493028	
Förp.	500 ST	

löst förpackade i påse



- Konisk kabelgenomföringsträtt i polypropylen
 - Värmetålig upp till 105 grader C
- För kabelledare 0,5–10,0 mm² (AWG 20-7)
Material: E-Cu, tenngalvaniserad
Måttolerans enl. DIN 46228 avsn. 4

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/22DS R ZH	Utförande
Art.nr.	9036330000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 14 mm, röd
GTIN (EAN)	4032248338566	
Förp.	500 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/25 ZH GE	Utförande
Art.nr.	9037280000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 22 mm, 18 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190492755	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,0/25D ZH R	Utförande
Art.nr.	9037460000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 22 mm, 18 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190493035	
Förp.	500 ST	

Multipackpåse



- I multipackpåse (5 x 100 st.)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/16 ZH R SV	Utförande
Art.nr.	9004410000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190009397	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/16D ZH SW SV	Utförande
Art.nr.	9004420000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190167455	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/20 ZH R SV	Utförande
Art.nr.	9004920000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190482695	
Förp.	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	H1,5/20D SW ZH SV	Utförande
Art.nr.	9004750000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190055431	
Förp.	500 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/16 ZH R	Utförande
Art.nr.	9037290000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190492762	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/16D ZH SW	Utförande
Art.nr.	9037470000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 11 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190493042	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/20 ZH R	Utförande
Art.nr.	9037300000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190492779	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/20D ZH SW	Utförande
Art.nr.	9037480000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190493059	
Förp.	500 ST	
Typ	H1,5/26 ZH R	Utförande
Art.nr.	9037310000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, röd
GTIN (EAN)	4008190492786	
Förp.	100 ST	
Typ	H1,5/26D ZH SW	Utförande
Art.nr.	9037490000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190493066	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Multipackpåse



- i multipack (5 x 100 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/19D ZH BL SV	Utförande
Art.nr.	9004430000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190099367	
Förp.	250 ST	
Typ	H2,5/19T ZH GR SV	Utförande
Art.nr.	9018580000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190272647	
Förp.	250 ST	
Typ	H2,5/21 ZH GR SV	Utförande
Art.nr.	9005150000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190482732	
Förp.	250 ST	
Typ	H2,5/21D ZH BL SV	Utförande
Art.nr.	9004740000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190031923	
Förp.	250 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/19D ZH BL	Utförande
Art.nr.	9037500000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190493073	
Förp.	500 ST	
Typ	H2,5/19T ZH GR	Utförande
Art.nr.	9037640000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190493325	
Förp.	500 ST	

PZ 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	H2,5/21D ZH BL	Utförande
Art.nr.	9037510000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190493080	
Förp.	100 ST	
Typ	H2,5/21T ZH GR	Utförande
Art.nr.	9037650000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190493356	
Förp.	100 ST	
Typ	H2,5/27D ZH BL	Utförande
Art.nr.	9037520000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, blå
GTIN (EAN)	4008190493097	
Förp.	100 ST	
Typ	H2,5/27T ZH GR	Utförande
Art.nr.	9037660000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190493387	
Förp.	100 ST	

Multipackpåse



- i multipack (5 x 100 st)
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/22T ZH OR SV	Utförande
Art.nr.	9018590000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190272654	
Förp.	100 ST	
Typ	H4,0/22D ZH GR SV	Utförande
Art.nr.	9004730000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190161811	
Förp.	100 ST	

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/22D ZH GR	Utförande
Art.nr.	9037530000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190493103	
Förp.	100 ST	
Typ	H4,0/22T ZH OR	Utförande
Art.nr.	9037670000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190493431	
Förp.	100 ST	
Typ	H4,0/28D ZH GR	Utförande
Art.nr.	9037540000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, grå
GTIN (EAN)	4008190493110	
Förp.	100 ST	
Typ	H4,0/28T ZH OR	Utförande
Art.nr.	9037680000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, orange
GTIN (EAN)	4008190493479	
Förp.	100 ST	

Multipackpåse



- i multipack (5 x 100 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/23 ZH SW SV	Utförande
Art.nr.	9004930000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190482701	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/23D ZH GE SV	Utförande
Art.nr.	9004720000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190962210	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/23T ZH GN SV	Utförande
Art.nr.	9005160000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190482749	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/23 ZH SW	Utförande
Art.nr.	9037320000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190492793	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/23D ZH GE	Utförande
Art.nr.	9037550000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190493127	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/23T ZH GN	Utförande
Art.nr.	9037690000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 20 mm, 12 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190493486	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/29 ZH SW	Utförande
Art.nr.	9037330000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 24 mm, 18 mm, svart
GTIN (EAN)	4008190492809	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/29D ZH GE	Utförande
Art.nr.	9037560000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 24 mm, 18 mm, gul
GTIN (EAN)	4008190493134	
Förp.	100 ST	
Typ	H6,0/29T ZH GN	Utförande
Art.nr.	9037700000	Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 24 mm, 18 mm, grön
GTIN (EAN)	4008190493509	
Förp.	100 ST	

Tillbehör / reservdelar



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	ERES PZ 3N	Utförande
Art.nr.	1287130000	
GTIN (EAN)	4050118077834	
Förp.	1 ST	

Reservdelar



Efter avisoleringen kan en kabelände crimpas med motsvarande kontakter eller ändhylsor. Crimningen är en säker anslutning mellan ledare och kontakt och har i stor utsträckning ersatt lödmetoden. Crimpning innebär att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling mellan ledare och förbindelselement. Anslutningen skapas uteslutande av högklassiga precisionsverktyg. Resultatet är en elektriskt och mekaniskt säker och tillförlitlig anslutning. Weidmüller erbjuder ett brett produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg. Integrerade returspärr med frikopplingsmöjlighet säkerställer en optimal bearbetningskvalitet. Crimpanslutningar, som görs med Weidmüllers verktyg uppfyller internationella normer och föreskrifter.

Allmänna beställningsdata

Typ	ERTE GRIFFE PZ	Utförande
Art.nr.	9202810000	Crimpverktyg, Reservdel
GTIN (EAN)	4032248512577	
Förp.	1 ST	