

KLBUE SH1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Klämygel för skärmslutning
Art.nr.	0635900000
Typ	KLBUE SH1
GTIN (EAN)	4008 190192204
Förp.	500 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	16 mm	Byggdjup (tum)	0.6299 inch
Höjd	26.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.0433 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0.5906 inch
Nettovikt	1.88 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.151 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena	Montageskena obestyckad	Samlingskena
---------------------	------------------------------	-------------------------	--------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Antal anslutningar	1
----------------	------------------	--------------------	---

Materialdata

Färgkod	mörkbeige	Brännbarhetsklass enligt UL 94	None
---------	-----------	--------------------------------	------

Mått

Delning i mm (P)	16.00 mm
------------------	----------

Systemparametrar


Utförande	för skenhållare	Ändplatta krävs	Nej
Montageskena obestyckad	Samlingskena		

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakningsbar	Monteringsanvisning	Direktmontage, Strömskena
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Tillbehör

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämnda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Typ	SO SH1	Utförande
Art.nr.	0401460000	Stöd för samlingsskena, grå, 100 °C, Bredd: 24.5 mm, V-2, Polyamid
GTIN (EAN)	4008190188092	66, skruvad
Förp.	20 ST	