

**KLBUE SH1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Tillbehör, Klämbygge för skärmslutning |
| Art.nr.    | <a href="#">0635960000</a>             |
| Typ        | KLBUE SH1                              |
| GTIN (EAN) | 4008 190007 140                        |
| Förp.      | 20 items                               |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 16 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.6299 inch |
| Höjd      | 26.5 mm | Bygghöjd (tum)  | 1.0433 inch |
| Bredd     | 15 mm   | Byggbredd (tum) | 0.5906 inch |
| Nettovikt | 1.69 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |               |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C        |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                  |  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                  |  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0.214 kg CO2 eq. |  |

## Allmänt

|                     |                              |                         |       |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage,<br>Strömskena | Montageskena obestyckad | TS 35 |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------|

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anslutningstyp | Fjäderkontakt |
|----------------|---------------|

## Materialdata

|         |           |                                |     |
|---------|-----------|--------------------------------|-----|
| Färgkod | mörkbeige | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 |
|---------|-----------|--------------------------------|-----|

## Mått

|                  |          |
|------------------|----------|
| Delning i mm (P) | 16.00 mm |
|------------------|----------|

## Systemparametrar


|                         |                 |                 |     |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| Utförande               | för skenhållare | Ändplatta krävs | Nej |
| Montageskena obestyckad | TS 35           |                 |     |

## Ytterligare tekniska data

|                            |              |                     |                              |
|----------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
| Montagesätt                | ihakningsbar | Monteringsanvisning | Direktmontage,<br>Strömskena |
| explosionstestat utförande | Nej          |                     |                              |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002020    | ETIM 9.0    | EC002020    |
| ETIM 10.0   | EC002020    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 |             |             |

**Tillbehör**

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämnda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SO SH1                     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0401460000</a> | Stöd för samlingsskena, grå, 100 °C, Bredd: 24.5 mm, V-2, Polyamid |
| GTIN (EAN) | 4008190188092              | 66, skruvad  |
| Förp.      | 20 ST                      |  |