

G 25/6.30A/M GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	0680500000
Typ	G 25/6.30A/M GN
GTIN (EAN)	4008190972127
Förp.	10 items

G 25/6.30A/M GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data
Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	1.23 g
-----------	--------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata

Märkspänning	250 V	Märkström	6.3 A
--------------	-------	-----------	-------

Materialdata

Färgkod	beige
---------	-------

Systemparametrar

Utförande	Säkringstillbehör
-----------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		