

Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montagefot på montageskena, Silver, Stål, blankt, M 4, Bredd: 14 mm
Art.nr.	0687900000
Typ	FM 4/TS35
GTIN (EAN)	4008 190086459
Förp.	40 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	7 mm	Byggdjup (tum)	0.2756 inch
Höjd	50.2 mm	Bygghöjd (tum)	1.9764 inch
Bredd	14 mm	Byggbredd (tum)	0.5512 inch
Nettovikt	4.59 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Yta förnicklad Montageskena obestyckad TS 35

Materialdata

Grundläggande material	Stål, blankt	Yta	förnicklad
Färgkod	Silver		

Mått

Gänga (inre) M 4 Delning i mm (P) 14.00 mm

Systemparametrar

Utförande till montageskenor Montageskena obestyckad TS 35

Ytterligare tekniska data

Montagesätt ihakningsbar explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		

