

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 50, Nylon 6
Art.nr.	0900660000
Typ	KSWN M50
GTIN (EAN)	4032248850105
Förp.	25 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	2.12 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C... 135 °C
-----------------	------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Antal ledare	1
Temperaturområde för användning max.	135 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gångstigning	1.5 mm	Kabelförskruvning	M 50
Grundläggande material	Nylon 6	Tätningring diameter	65.00 mm
Gänga (yttre)	M 50	Gänga (inre)	M 50

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

