

SKMU M25 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 4 mm, Mässing
Art.nr.	0930640003
Typ	SKMU M25 MS SC
GTIN (EAN)	4032248976072
Förp.	25 items
Leveransstatus	Avanmald
Sista orderdatum	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	SKMU M25 MS

SKMU M25 MS SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	3.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1378 inch
Nettovikt	9.5 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allmänna uppgifter

Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Nej
Nyckelbredd 1	30 mm	Tjocklek	4.00 mm
Kabelförskruvning	M 25	Grundläggande material	Mässing
Gänga (yttre)	M 25	Gänga (inre)	M 25
Gängningslängd	4 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

