

KSP L65 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KSP (Klippon hölje), Skyddskåpa, Silikon
Art.nr.	0930700006
Typ	KSP L65 S
GTIN (EAN)	4032248976010
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2023-07-30T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	150 mm	Bygglängd (tum)	5.9055 inch
Nettovikt	40.5 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-60 °C...200 °C
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Ja	Ytterdiameter	68 mm
Temperaturområde för användning max.	200 °C	Temperaturområde för användning min.	-60 °C
Halogener	halogenfri	Tjocklek	1.50 mm
Grundläggande material	Silikon	Innerdiameter D2	65.00 mm
Avstånd innermått B	85.00 mm	Hårdhet (IRHD)	60

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

