

EA-RING MS/M50 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	EA (jordningsringar), Jordningsring, övriga, M 50, Mässing
Art.nr.	0930710006
Typ	EA-RING MS/M50 SC
GTIN (EAN)	4032248976218
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

EA-RING MS/M50 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	111 mm	Bygghöjd (tum)	4.3701 inch
Längd	111 mm	Bygglängd (tum)	4.3701 inch
Nettovikt	36 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	65.2 mm	Tjocklek	1.50 mm
Kabelförskruvning	M 50	Grundläggande material	Mässing
Gänga (yttre)	M 50	Innerdiameter D2	13.50 mm
Avstånd innermått B	58.10 mm	Bredd ytermått C	41.30 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

