



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 20, Nylon 6
Art.nr.	<a href="#">0930730002</a>
Typ	KSWN M20
GTIN (EAN)	4032248849802
Förp.	25 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	0.76 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...135 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Antal ledare	1
Temperaturområde för användning max.	135 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gångstigning	1.5 mm	Kabelförskruvning	M 20
Grundläggande material	Nylon 6	Tätningring diameter	29.40 mm
Gänga (yttre)	M 20	Gänga (inre)	M 20

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

