

SMSE FE MCZ 1.5/PE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 klämfjäde-ranslutningar. En transparent, svängbar frontplatta är till för märkningen och för skydd av potentiometer och statusindikering. De 3 övre anslutningarna kan tvärförbindas med överkopplingsbryggor. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	PCB plug-in connector, PE contact for MCZ, Accessories
Art.nr.	1003280000
Typ	SMSE FE MCZ 1.5/PE
GTIN (EAN)	4032248699063
Förp.	100 items

SMSE FE MCZ 1.5/PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	13.4 mm	Bygghöjd (tum)	0.5276 inch
Bredd	4.3 mm	Byggbredd (tum)	0.1693 inch
Nettovikt	1.31 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Grundläggande material	Koppar
--------------------------------	-----	------------------------	--------

Allmänna data

Färgkod	silvergrå	Skyddsklass	IP20 efter installation
Montageskena obestyckad	TS 35 x 15	Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001

Kapslingsegenskaper

Överkoppling	Nej
--------------	-----

Monteringsegenskaper

Överkoppling	Nej	Anslutningstyp	Tryckbygelanslutning
--------------	-----	----------------	----------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Montageurtag

