

**THM WO T 24.5/62 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejen fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | THM, Ledar- och kabelmärkning, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">1003420000</a>                                      |
| Typ        | THM WO T 24.5/62 WS   |
| GTIN (EAN) | 4032248699315   |
| Förp.      | 1 items   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.05 mm | Byggdjup (tum)  | 0.002 inch  |
| Höjd      | 24.5 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.9646 inch |
| Bredd     | 62 mm   | Byggbredd (tum) | 2.4409 inch |
| Nettovikt | 603 g   |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...107 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data


|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Limma                                  | Polyakrylatlim   |              |
| Materialfärg enligt motståndskod       | 9  |              |
| Typ av märkning                        | neutral  |              |
| Utförande                              | självhäftande  |              |
| Bredd                                  | 62 mm  |              |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-0  |              |
| Temperaturområde för användning max.   | 107 °C   |              |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C   |              |
| Färgkod                                | vit  |              |
| Halogener                              | Ja   |              |
| Grundläggande material                 | Polyvinylflouridfolie - Tedlar®                                    |              |
| Skrivna tecken                         | utan   |              |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform   | Etikettrulle |
| Teckenfältets storlek                  | 25 x 24.5 mm   |              |
| Godkännande enligt UL 969              | Nej  |              |
| anpassad skrivare                      | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |              |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Label reel = Conductor and cable markers                         |              |
| Temperaturområde för användning        | -40...107 °C   |              |
| Antal per rulle                        | 2500   |              |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                           |                          |                    |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener                | Ja                        | Ledardiameter, max.      | 95 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 0.75 mm <sup>2</sup>      | Ledarytterdiameter, max. | 13.7 mm            |
| Ledarytterdiameter, min. | 6.1 mm                    | Textfältsbredd           | 24.5 mm            |
| Textfältshöjd            | 25 mm                     | Ledarytterdiameter       | 6.1 - 13.7 mm      |
| Ledararea                | 0.75 - 95 mm <sup>2</sup> |                          |                    |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2005070000</a> | Färgband  |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |