


**SIHA 3/G20 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Säkringshållaren SIHA omvandlar en frånskiljningsplint till en säkringsplint: Tag bort frånskiljararmen och sätt på säkringsstickkontakten.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Säkringshållare för genomgångsplint, blå, 6.3 A, jackbar, V-0, Wemid
Art.nr.	<a href="#">1004260000</a>
Typ	SIHA 3/G20 BL
GTIN (EAN)	4032248709717
Förp.	25 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	45.69 mm	Byggdjup (tum)	1.7988 inch
Höjd	33.38 mm	Bygghöjd (tum)	1.3142 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	7.6 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Bruksanvisning/katalog	Temperaturområde för användning max.	120 °C
---------------------	------------------------	--------------------------------------	--------

## Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Utförande	Säkringselement
-----------	-----------------

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Bruksanvisning/katalog	Monteringstyp	instucken
---------------------	------------------------	---------------	-----------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

