

SAI-T-5S-PARA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Y-kontakt, M12, Signallerfaldigare
Art.nr.	1009370000
Typ	SAI-T-5S-PARA
GTIN (EAN)	4032248713622
Förp.	1 items

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

24.64 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Anslutningsdata

Grupputgång – kontaktdon

M12 hona

Individuell utgång 1 – kontaktdon

M12 hona

Individuell utgång 2 – kontaktdon

M12 hane

Anslutningsvridmoment

M12: 0,8 - 1,2 Nm

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler

5

Kodering

A-kodad

Kontaktyta

förgylld

Kapslingsmaterial

TPU

Kontaktmaterial

CuZn

Nominell spänning

60 V

Märkström

4 A

Skyddsklass

IP65, IP67, IP68, i åtdraget tillstånd

Nedsmutningsgrad

3

Kabelförskruvning

M 12

Skärmanslutning

Nej

Material låsring

CuZn, förnicklad

Temperaturområde kapsling

-30...+90 °C

Normer

Kontaktdon Norm

IEC 61076-2-101

Allmänna data

Antal poler

5

Kodering

A-kodad

Anslutningsgänga

M12

Kontaktyta

förgylld

Kapslingsmaterial

TPU

Kontaktmaterial

CuZn

Nominell spänning

60 V

Märkström

4 A

Nyckelbredd

13 mm

Skyddsklass

IP65, IP67, IP68, i åtdraget tillstånd

Nedsmutningsgrad

3

Kabelförskruvning

M 12

Anslutning 1

M12

Anslutning 2

Skruv

Skärmanslutning

Nej

Temperaturområde kapsling

-30...+90 °C

Ledarytterdiameter

-

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06

Ritningar

Kopplingsbild

