

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG MS ZR (standard kabelförskruvning av mässing, multitätning), kabelförskruvning, PG 36, 9 mm, OD min. 24 - OD max. 33 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1009650000
Typ	VG PG36-MS54 ZR 24-33
GTIN (EAN)	4032248714421
Förp.	10 items
Leveransstatus	Avanmald
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	VG 36-MS68

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	39 mm	Bygglängd (tum)	1.5354 inch
Nettovikt	132.7 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	33 mm	Kabeldiameter utsidan min.	24 mm
Temperaturområde för användning max.	80 °C	Temperaturområde för användning min.	-20 °C
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	47 mm
Nyckelbredd 2	50 mm	Skyddsklass	IP54
Kabelförskruvning	PG	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Tätningssinsats	NBR	Inskärning i tätningssinsats, diameter 1	24 mm
Inskärning i tätningssinsats, diameter 2	27 mm	Inskärning i tätningssinsats, diameter 3	30 mm
Inskärning i tätningssinsats, diameter 4	33 mm	Gänga (yttre)	PG 36
Gängningslängd	9 mm	Vridmoment kupolmutter, max.	6.70 Nm
Vridmoment muffar, max.	10.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	10.00 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	6.70 Nm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG36-MS54 ZR 24-33

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG36-MS	Utförande
Art.nr.	1719220000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 36, 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190352479	Mässing, förnicklad
Förp.	50 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG36-NP	Utförande
Art.nr.	1719610000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 36, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352875	
Förp.	20 ST	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG36-PO	Utförande
Art.nr.	1719510000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 36, Polyetylen
GTIN (EAN)	4008190352776	
Förp.	50 ST	