

**VGM16-SS 68 KB 4-8****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.	<a href="#">1009850000</a>
Typ	VGM16-SS 68 KB 4-8
GTIN (EAN)	4032248714674
Förp.	50 items

## VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1.0236 inch
Längd	30 mm	Bygglängd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	16.96 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	8 mm	Kabeldiameter utsidan min.	4 mm
O-Ring	NBR	Åtdragningsmoment	5.5 Nm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	17 mm	Nyckelbredd 2	19 mm
Nyckelbredd	17 mm	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Kabelförskruvning	Metrisk, M 16	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Tätningssats	CR	Tätning	NBR
Gänga (yttre)	M 16	Gängningslängd	7 mm
Vridmoment kupolmutter, max.	7.00 Nm	Skyddsklass (UL)	Type 4X
Vridmoment muffar, max.	4.50 Nm	Vridmoment muffar, min.	3.50 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	6.00 Nm		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning E-14047 DEF | Villkor för godkännande DNV  
(GERMLLOYD)

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM16-SS 68 KB 4-8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M16 MS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1736990000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 16, 2,8 mm,
GTIN (EAN)	4008190956462	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

### Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M16 MS SC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0930640001</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 16, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976065	Mässing
Förp.	50 ST	

### Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M16-NP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1736230000</a>	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 16, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956028	
Förp.	50 ST	

**VGM16-SS 68 KB 4-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör**

**Plantätning i polyetylen - GWDR PO**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



**Allmänna beställningsdata**

Typ	GWDR M16-PO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1777930000</a>	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 16, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158195	
Förp.	50 ST	

**Vulkaniserad fibertätning - KSWF**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



**Allmänna beställningsdata**

Typ	KSWF M16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1076680000</a>	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 16, Vulkanfiber
GTIN (EAN)	4032248838615	
Förp.	25 ST	

**Plantätning i nylon - KSWN**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



**Allmänna beställningsdata**

Typ	KSWN M16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1076630000</a>	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 16, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838677	
Förp.	25 ST	