

**VGM25-SS 68 KB 10-14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303) |
| Art.nr.    | <a href="#">1009870000</a>  |
| Typ        | VGM25-SS 68 KB 10-14  |
| GTIN (EAN) | 4032248714698   |
| Förp.      | 25 items  |

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Höjd      | 37.5 mm | Bygghöjd (tum)  | 1.4764 inch |
| Längd     | 35.5 mm | Bygglängd (tum) | 1.3976 inch |
| Nettovikt | 39.2 g  |                 |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                                      |               |                                      |   |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| Kabeldiameter utsidan max.           | 14 mm         | Kabeldiameter utsidan min.           | 10 mm   |
| O-Ring                               | NBR           | Åtdragningsmoment                    | 11 Nm   |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C        | Temperaturområde för användning min. | -40 °C  |
| Gängstigning                         | 1.5 mm        | Halogener                            | Ja  |
| Nyckelbredd 1                        | 24 mm         | Nyckelbredd 2                        | 27 mm   |
| Nyckelbredd                          | 24 mm         | Skyddsklass                          | IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K |
| Kabelförskruvning                    | Metrisk, M 25 | Grundläggande material               | Rostfritt stål 1.4305 (303)                     |
| Tätningssats                         | CR            | Tätning                              | NBR   |
| Gänga (yttre)                        | M 25          | Gängningslängd                       | 8 mm  |
| Vridmoment kupolmutter, max.         | 11.50 Nm      | Skyddsklass (UL)                     | Type 4X   |
| Vridmoment muffar, max.              | 6.50 Nm       | Vridmoment muffar, min.              | 5.50 Nm   |
| Vridmoment kupolmutter, min.         | 10.50 Nm      |                                      |   |

## Certifikatnummer kabelförskruvning

|  |         |                               |     |
|--|---------|-------------------------------|-----|
| Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD) | E-14047 | DEF   Villkor för godkännande | DNV |
|--|---------|-------------------------------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 |             |             |

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SKMU M25 MS                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1737010000</a> | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 3,5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190956486              | Mässing, förnicklad   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

## Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SKMU M25 MS SC             | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">0930640003</a> | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 25, 4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248976072              | Mässing   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |

## Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | GWDR M25-NP                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1736250000</a> | GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 25, Neopren |
| GTIN (EAN) | 4008190956042              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

**VGM25-SS 68 KB 10-14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör**

**Plantätning i polyetylen - GWDR PO**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | GWDR M25-PO                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1777950000</a> | GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 25, Polyetylen |
| GTIN (EAN) | 4032248158218              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

**Vulkaniserad fibertätning - KSWF**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KSWF M25                   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">0899770000</a> | KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 25, Vulkanfiber |
| GTIN (EAN) | 4032248850167              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |

**Plantätning i nylon - KSWN**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KSWN M25                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1076640000</a> | KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 25, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838684              |   |
| Förp.      | 25 ST                      |   |