

VGM32-SS 68 KB 13-18**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Utförande	VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.	1009880000
Typ	VGM32-SS 68 KB 13-18
GTIN (EAN)	4032248714704
Förp.	20 items

VGM32-SS 68 KB 13-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	32.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.2795 inch
Längd	41.5 mm	Bygglängd (tum)	1.6339 inch
Nettovikt	76.35 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	18 mm	Kabeldiameter utsidan min.	13 mm
O-Ring	NBR	Åtdragningsmoment	17 Nm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	30 mm	Nyckelbredd 2	36 mm
Nyckelbredd	30 mm	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Kabelförskruvning	Metrisk, M 32	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Tätningssats	CR	Tätning	NBR
Gänga (yttre)	M 32	Gängningslängd	9 mm
Vridmoment kupolmutter, max.	17.50 Nm	Skyddsklass (UL)	Type 4X
Vridmoment muffar, max.	6.50 Nm	Vridmoment muffar, min.	5.50 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	16.50 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning E-14047 DEF | Villkor för godkännande DNV
(GERMLLOYD)

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM32-SS 68 KB 13-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M32 MS	Utförande
Art.nr.	1737020000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm,
GTIN (EAN)	4008190956493	Mässing, förnicklad
Förp.	100 ST	

Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M32 MS SC	Utförande
Art.nr.	0930640004	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 32, 4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976089	Mässing
Förp.	20 ST	

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M32-NP	Utförande
Art.nr.	1736260000	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 32, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956059	
Förp.	50 ST	

VGM32-SS 68 KB 13-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**Plantätning i polyetylen - GWDR PO**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	GWDR M32-PO	Utförande
Art.nr.	1777960000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, M 32, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158225	
Förp.	50 ST	

Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KSWF M32	Utförande
Art.nr.	1076690000	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 32,
GTIN (EAN)	4032248838622	Vulkanfiber
Förp.	25 ST	

Plantätning i nylon - KSWN

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KSWN M32	Utförande
Art.nr.	1076650000	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 32, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838691	
Förp.	25 ST	