

## VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	VG S (standardförskruvningar i rostfritt stål), kabelförskruvning, Rak, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Rostfritt stål 1.4305 (303)
Art.nr.	<a href="#">1009910000</a>
Typ	VGM63-SS 68 KB 34-44
GTIN (EAN)	4032248714735
Förp.	5 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	<a href="#">VG M63 - MS 68</a>

## VGM63-SS 68 KB 34-44

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	53 mm	Bygghöjd (tum)	2.0866 inch
Längd	67 mm	Bygglängd (tum)	2.6378 inch
Nettovikt	424.1 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	44 mm	Kabeldiameter utsidan min.	34 mm
O-Ring	NBR	Åtdragningsmoment	50 Nm
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Gängstigning	1.5 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	65 mm	Nyckelbredd 2	70 mm
Nyckelbredd	65 mm	Skyddsklass	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K
Kabelförskruvning	Metrisk, M 63	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4305 (303)
Tätningssats	CR	Tätning	NBR
Gänga (yttre)	M 63	Gängningslängd	14 mm
Vridmoment kupolmutter, max.	57.00 Nm	Skyddsklass (UL)	Type 4X
Vridmoment muffar, max.	26.00 Nm	Vridmoment muffar, min.	24.00 Nm
Vridmoment kupolmutter, min.	53.00 Nm		

## Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (GERMLLOYD) E-14047  
DEF | Villkor för godkännande UL, DNV  
Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL) E-199260

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

## VGM63-SS 68 KB 34-44

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M63 MS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1737050000</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 63, 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190956523	Mässing, förnicklad
Förp.	25 ST	

### Mässingslåsmuttrar, obehandlade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M63 MS SC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0930640007</a>	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 63, 6.4 mm,
GTIN (EAN)	4032248976119	Mässing
Förp.	5 ST	

### Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

#### Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-NP	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1736290000</a>	GWDR NP (plantätning - neopren), Tätningsring, M 63, Neopren
GTIN (EAN)	4008190956080	
Förp.	10 ST	

## VGM63-SS 68 KB 34-44

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Plantätning i polyetylen - GWDR PO

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-PO	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1777990000</a>	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tättningsring, M 63, Polyetylen
GTIN (EAN)	4032248158256	
Förp.	50 ST	

## Vulkaniserad fibertätning - KSWF

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M63	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1076730000</a>	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tättningsring, M 63, Vulkanfiber
GTIN (EAN)	4032248838653	
Förp.	25 ST	

## Plantätning i nylon - KSWN

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



## Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M63	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1076660000</a>	KSWN (plantätning – nylon), Tättningsring, M 63, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838707	
Förp.	25 ST	