

HDC SHIELD LEVER 8 LL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För skärmning i kontaktdon finns en mängd krav För att kunna leva upp till dessa krav finns flera lösningar, avstämde mot varandra:

- Skärmslutning via en EMC-kabelförskruvning
- Användning av skärmyglar tillsammans med skärmklämmor

Skärmklämmor används för att fästa skärmledaren mot skärmygeln. Skärmklämmorna levereras i olika storlekar beroende av vilken ledare som används.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontaktdon, Tillbehör, Skärmygel
Art.nr.	1011380000
Typ	HDC SHIELD LEVER 8 LL
GTIN (EAN)	4032248717729
Förp.	1 items

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

30 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Utförande

Installationsstorlek

8

Grundläggande material

Stålplåt förzinkad

Lämplig för ModuPlug®

Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Byggstorlek 8



Vid crimpanslutning är ledaranslutningarna konstruerade som crimpkontakter. Den beprövade crimpanslutningstekniken har använts i årtionden.

Crimpkontakter ingår inte i insatserna

Antal poler: 24

Märkström: 16 A

Märkspänning: 500 V

Nominell spänning enligt UL/CSA: 600 V AC/DC

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HE 24 FC	Utförande
Art.nr.	1211600000	HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4008190033200	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 24 MC	Utförande
Art.nr.	1211500000	HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, Crimpanslutning,
GTIN (EAN)	4008190042097	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 24 MP	Utförande
Art.nr.	1873590000	HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4032248458202	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 24 FP	Utförande
Art.nr.	1873580000	HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4032248458196	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 24 N FQT BL	Utförande
Art.nr.	2535140000	HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, SNAP IN,
GTIN (EAN)	4050118578256	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 24 N MQT BL	Utförande
Art.nr.	2535100000	HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, SNAP IN,
GTIN (EAN)	4050118578249	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 24 FS	Utförande
Art.nr.	1211300000	HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, Skruvanslutning,
GTIN (EAN)	4008190067298	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 24 MS	Utförande
Art.nr.	1211100000	HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, Skruvanslutning,
GTIN (EAN)	4008190181703	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	
Typ	HDC HE 24 MS W/O SCREW	Utförande
Art.nr.	1713600000	HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, Skruvanslutning,
GTIN (EAN)	4008190331061	Installationsstorlek: 8
Förp.	5 ST	
Typ	HDC HE 24 MT	Utförande
Art.nr.	1745850000	HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, Fjäderanslutning,
GTIN (EAN)	4008190985578	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	

HDC SHIELD LEVER 8 LL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC HE 24 FT	Utförande
Art.nr.	1745790000	HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 16 A, Antal poler: 24, Fjäderanslutning,
GTIN (EAN)	4008190985516	Installationsstorlek: 8
Förp.	1 ST	