

IE-BHS-V14M-RJA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, tom kapsling för RJ45

Allmänna beställningsdata

Utförande	Empty enclosure
Art.nr.	1011540000
Typ	IE-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4032248718689
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Djup	34.7 mm	Byggdjup (tum)	1.3661 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	22.2 mm	Byggbredd (tum)	0.874 inch
Nettovikt	20.49 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Sammansättning	Stickproppskåpa med hållare för märkskylt 9*11 mm, lämplig för RJ45- och FO-insatser		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	-------------------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Montageurtag



IE-BHS-V14M-RJA


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RJ45



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Utförande
Art.nr.	1963840000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Utförande
Art.nr.	1963830000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Utförande
Art.nr.	1962850000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-C	Utförande
Art.nr.	1962840000	RJ45 insatshylsa, Flänsinsats koppling
GTIN (EAN)	4032248645046	
Förp.	10 ST	

USB




FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-USB-A	Utförande
Art.nr.	1019570000	Insats USB, Flänsinsats Typ A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Förp.	1 ST	

Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BI-HYB-10P	Utförande
Art.nr.	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Utförande
Art.nr.	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Förp.	300 ST	