


IE-PH-V14M-RJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, tom kapsling för RJ45

Allmänna beställningsdata

Utförande	Empty enclosure
Art.nr.	1011560000
Typ	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
Förp.	10 items

IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Djup	72.45 mm	Byggdjup (tum)	2.8524 inch
Höjd	26.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.0551 inch
Bredd	22.3 mm	Byggbredd (tum)	0.878 inch
Nettovikt	57.5 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Sammansättning	Stickproppskåpa med hållare för märkskylt 9*11 mm, lämplig för RJ45- och FO-insatser		

Allmänna standarder


Kontaktdon Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	-------------------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Ritningar

Profilritning



IE-PH-V14M-RJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

RJ45

RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...




Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	1962730000	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	1962720000	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Förp.	10 ST	

Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-HYB-10P	Utförande
Art.nr.	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Utförande
Art.nr.	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Förp.	300 ST	

Tillbehör

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	