

AP 45/RE OR 1665


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta, RS 45 orange, Ändplatta DIN-skena höger, Bredd: 8 mm
Art.nr.	1011600000
Typ	AP 45/RE OR 1665
GTIN (EAN)	4032248723560
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	22.8 mm	Byggdjup (tum)	0.8976 inch
Höjd	45 mm	Bygghöjd (tum)	1.7716 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0.315 inch
Längd	45 mm	Bygglängd (tum)	1.7716 inch
Nettovikt	2.35 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Isoleringsmaterial	PA 66
Isoleringsmaterialgrupp	I	Yta	obehandlad
Grundläggande material	PA 66	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI

Allmänna data


Färgkod	orange	Skyddsklass	IP00
Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000	Gjutbarhet	Nej

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Artikeln kommer snart inte att vara tillgänglig. Utför inga fler utformningar. Profilserien RS 70 och RS 100 kan användas som ett alternativ.
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



RAIL MOUNTING

