

IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stickkontaktsinsats RJ45 verktygslös, Variant 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr.	1012170000
Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
GTIN (EAN)	4032248719815
Förp.	10 items

IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	69.77 g
-----------	---------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Variant 14 Metall	Koppling	PROFINET
Färgkod	svart	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, min.	0.85 mm	Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm
Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kontaktyta	Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm	Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22
Ledarens anslutningsarea, entrådig	0.13...0.32 mm ²	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22	Ledarens area, fintrådig, min.	0.14 mm ²
Ledarens anslutningsarea, fintrådig	0.14...0.35 mm ²	MICE-Klassificering M	M3
MICE-Klassificering I	I3	MICE-Klassificering C	C1
MICE-Klassificering E	E3	Manteldiameter, min.	5 mm
Manteldiameter, max.	10 mm	Avskärmning	360°; heltäckande kapsling
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Återanslutningsbarhet	≥ 10 cykler (för lika eller större area)		

Allmänna standarder

Kontakt don Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar	PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369		

Elektriska egenskaper


Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Tekniska data**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Ritningar

Profilritning



Text



IE-PS-V14M-RJ45-FH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V14P	Utförande
Art.nr.	1058280000	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799374	
Förp.	10 ST	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	1857440000	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	

Pressverktyg



För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Tillbehör**Allmänna beställningsdata**

Typ	PWZ RJ45	Utförande
Art.nr.	1118040000	Pressverktyg
GTIN (EAN)	4032248899197	
Förp.	1 ST	