

**IE-BSS-V14M-RJ45-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14  
(PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fläns RJ45, IP67, V14 metallfläns, Koppling RJ45 - RJ45, Normfläns med RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">1012310000</a>
Typ	IE-BSS-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248719969
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Nettovikt	45.27 g
-----------	---------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	V14 metallfläns, Koppling RJ45 - RJ45, Normfläns med RJ45-Adapter	Tätningmaterial	EPDM
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Manteldiameter, min.	5 mm
Manteldiameter, max.	10 mm	Monteringstyp	2 skruvar
Avskärmning	360&deg; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5 1	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	--	------------------------	---------

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Montageurtag**



**Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BP-V14P	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">1058310000</a>	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Förp.	10 ST		