

**IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14  
(PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fläns RJ45, IP67, V14 metallfläns, RJ45 IDC-modul, Normfläns med RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	<a href="#">1012320000</a>
Typ	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248719976
Förp.	10 items

## IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Nettovikt	4.7 g
-----------	-------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	V14 metallfläns, RJ45 IDC-modul, Normfläns med RJ45-Adapter	Koppling	TIA-568A
Tätningmaterial	EPDM	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22	Manteldiameter, min.	5 mm
Manteldiameter, max.	10 mm	Monteringstyp	2 skruvar
Avskärmning	360°; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

## Allmänna standarder

KontaktDon Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	---	------------------------	---------

## Elektriska egenskaper

Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	överensstämmer med IEEE 802.3bt		

## Klassificeringar


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

## Tekniska data

ECLASS 15.0

27-44-03-90

Montageurtag



**Dammskyddskåpor**

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-BP-V14P	Utförande	
Art.nr.	<a href="#">1058310000</a>	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Förp.	10 ST		