

IE-BS-V01P-RJ45-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i plast inkl. RJ45 insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns RJ45, IP67, Variant 1 plast, RJ45/RJ45-koppling, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1012370000
Typ	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	3.3 g
-----------	-------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Variant 1 plast, RJ45/ RJ45-koppling	Tätningmaterial	NBR
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Kontakttyta	Guld över nickel	Avskärmning	360°; heltäckande kapsling
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Allmänna standarder


Kontakt don Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------	--	------------------------	---------

Elektriska egenskaper


Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Montageurtag

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detaljerad ritning

Väggjocklek vid användning av central skruvanslutning

Dammskyddskåpor

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V01P	Utförande
Art.nr.	1965700000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653928	
Förp.	10 ST	

IE-BS-V01P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Motsvarighet

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var. 1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i plast inkl. RJ45 insats



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Utförande
Art.nr.	1012570000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1 metall, böjskydd, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720200	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	1012490000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1 plast, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Utförande
Art.nr.	1012560000	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 1 plast, böjskydd, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720194	(ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	1012470000	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 1 plast, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248720125	11801 2010)
Förp.	10 ST	