

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i plast inkl. RJ45 insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fläns RJ45, IP67, Variant 1 metall, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Art.nr.	1012380000
Typ	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Nettovikt	3.5 g
-----------	-------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Variant 1 metall, IDC, EIA/ TIA 586 A	Koppling	TIA-568A
Tätningmaterial	NBR	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Isoleringsdiameter, max.	1.6 mm	Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Kontaktyta	Guld över nickel	Anslutningsdiameter, entrådig	0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 24...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 26...AWG 22	Avskärmning	360°; heltäckande kapsling
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Allmänna standarder


Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	---	------------------------	---------

Elektriska egenskaper


Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	överensstämmer med IEEE 802.3bt		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Montageurtag

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

Detaljerad ritning

Väggjocklek vid användning av central skruvanslutning

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V01P	Utförande	
Art.nr.	1965700000	Flänskåpa-skyddslock	
GTIN (EAN)	4032248653928		
Förp.	10 ST		

Sets - RJ45

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var.1
(EtherNet/IP) RJ45 insats i plast inkl. RJ45 insats



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	1012490000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1 plast, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720132	(ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	Utförande
Art.nr.	1012570000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1 metall, böjskydd, Cat.6A /
GTIN (EAN)	4032248720200	Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	1012470000	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 1 plast, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248720125	11801 2010)
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	Utförande
Art.nr.	1012560000	Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 1 plast, böjskydd, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248720194	(ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 ST	