

**IE-PH-V01P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Bajonett stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.1  
(EtherNet/IP) i plast, tom kapsling

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Tom kapsling, stickproppskåpa, IP67
Art.nr.	<a href="#">1012440000</a>
Typ	IE-PH-V01P
GTIN (EAN)	4032248720095
Förp.	10 items

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	77.5	Byggdjup (tum)	3.0512 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	2.4 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

## Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750
Sammansättning	Stickproppskåpa med plats för märkskylt 9*11 mm, lämplig för montage av RJ45 och FO insatser		

## Allmänna standarder


KontaktDon Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1
-----------------	------------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

**Drawings**

**Profilritzung**



## IE-PH-V01P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## RJ45

RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...




## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962730000</a>	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Förp.	10 ST	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962720000</a>	Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 Crimp
GTIN (EAN)	4032248644834	
Förp.	10 ST	

## LWL-LC

FO-insatser för stickkontakter var.1 / 4 / 14




## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-2LC-MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962780000</a>	Insats LC, Stickinsats 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Förp.	10 ST	

## Hybrid

Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14



## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-HYB-10P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Förp.	1 ST	
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Förp.	300 ST	

## Dammskyddskåpor




För att skydda era apparater mot damm och smuts.

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PP-V01P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1965690000</a>	Stickproppskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248653911	
Förp.	10 ST	

## Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
GTIN (EAN)	4032248402731	
Förp.	200 ST	

## IE-PH-V01P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## LWL-SC

FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1067390000</a>	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Förp.	10 ST	

## Tom kapsling

HDC stickkontakt enligt IEC 61076-3-106 var.5 i metall, tom kapsling



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PH-V05M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962540000</a>	Tom kapsling, stickproppskåpa, Variant 5 enligt IEC 61076-3-106,
GTIN (EAN)	4032248644674	IP67
Förp.	10 ST	

## LWL-SC

FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1067410000</a>	insats SC, Kontaktinsats SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Förp.	10 ST	