



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montagefot, RS 80, RS 90, RS 100 orange, Montagefot, Bredd: 17.5 mm
Art.nr.	1020690000
Typ	RF 108 OR 2000
GTIN (EAN)	4032248740154
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	26.8 mm	Byggdjup (tum)	1.0551 inch
Höjd	107.2 mm	Bygghöjd (tum)	4.2205 inch
Bredd	17.5 mm	Byggbredd (tum)	0.689 inch
Nettovikt	8.15 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isoleringsmaterial	PA 66/6
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PA 66
CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI		

Allmänna data

Färgkod	orange	Skyddsklass	IP00
Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000	Gjutbarhet	Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		