

**SAIL-VSB-M8W-3-3.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaleras med ett indikeringsselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ventilledning (konfektionerad), 90° stickkontakt – ventilplugg, Bryggform B industri (11 mm), M8 = ingen, Kabellängd: 3 m, PUR, svart
Art.nr.	<a href="#">1026180300</a>
Typ	SAIL-VSB-M8W-3-3.0U
GTIN (EAN)	4032248755608
Förp.	1 items

## SAIL-VSB-M8W-3-3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 119 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	3 m	Mantelfärg	svart
Släpkedjetålighet	Ja	Ledararea	0.5 mm <sup>2</sup>
Skärmad	Nej	Halogener	Nej
Isolering	PP	Accelerartion	5 m/s <sup>2</sup>
Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter	Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter
Böjcykler	2 Mio	hastighet	200 m/s
Mantelmateriel	PUR	Konfigurerbar kabellängd	Nej
Beständighet mot svetsgnistor	Nej	Färkodning	brun, blå, grön/gul
Vridtålighet	0 °/m	Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C
Säker mot svetsstänk	Nej	Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C
Antal poler	3	Ytterdiameter	4.6 mm ± 0.2 mm

## Allmänna tekniska data

Kodering	Bryggform B industri (11 mm), M8 = ingen	Anslutningsgänga	M8
Kontaktyta	förtennad	LED	Ja
Utförande	90° stickkontakt – ventilplugg	Kapslingsmaterial	TPU
Nominell spänning	24 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP65, IP67, i åtdraget tillstånd	Skyddskoppling	Suppressordiod
Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C		

## Kontakt höger

Stickkontakt höger	M8, Antal poler: 3, hankontakt, vinklad 0°, oskärmad
--------------------	--

## Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	Ventilstickpropp, Byggform B industri (11 mm), Antal poler: 3, honkontakt, vinklad 0°, med skyddskoppling:
----------------------	--

**SAIL-VSB-M8W-3-3.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Tekniska data**

suppressordiod, LED gul,  
oskärmad


**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


**Profilritning**




**Profilritning**



**Polschema**



**Polschema**



**Kopplingsbild**

