

**HDC KIT HE-P 06.10 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.

HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikäpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen.

Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledarslutningen utan ytterligare hjälpmedel.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Installationsstorlek: 3, Poler: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, Aluminiumpressgjutgods, M 20
Art.nr.	<a href="#">1027650000</a>
Typ	HDC KIT HE-P 06.10 M
GTIN (EAN)	4032248770823
Förp.	1 items

## HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

398 g

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur

-40 °C ... 100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Allmänna data

Kapslingsmaterial

Aluminiumpressgjutgods

Yta

Pulverlack

Skyddsklass

IP65

Serie

HE

EMC-kapslingar

Nej

Material låselement

Rostfritt stål

## Utförande

Storlek på kabelinföringar

M 20

Antal kabelingång uppe

0

Antal kabelingång på sidan

1

Anslutningstyp

PUSH IN

Utförande låssystem

Längsbygel på underdelen

Installationsstorlek

3

Tätning

NBR

Färg (RAL)

RAL 7035

BG

3

## Allmänna uppgifter

Antal poler

6

Anslutningstyp PE

Skruvanslutning

Installationsstorlek

3

Kabelförskruvning

M 20

Grundläggande material

Aluminiumpressgjutgods

Serie

HE

Märkspänning (DIN EN 61984)

500 V

Märkström (DIN EN 61984)

24 A

BG

3

## Utförande

Anslutningstyp

PUSH IN

Installationsstorlek

3

Ledardiameter, max.

4 mm<sup>2</sup>

Ledardiameter, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Yta

Pulverlack

Grundläggande material

Aluminiumpressgjutgods

BG

3

## Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

**HDC KIT HE-P 06.10 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tekniska data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-44-02-92

---

## HDC KIT HE-P 06.10 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## HDC COS

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC COS 16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1431000000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 24	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1430900000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC COS 32	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1430800000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
Förp.	1 ST	

## SPB

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SPB-M 3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1203600000</a>	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult
GTIN (EAN)	4008190120047	
Förp.	100 ST	