

HDC KIT HE-P 06.10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kit är standardiserade byggsatser för att skapa ett komplett kontaktdon.

HDC-kit består i regel av stift- och hylsinsats, kabel- och chassikäpa samt kabelförskruvning.

Weidmüller erbjuder ett sortiment med gängse kontaktdonskombinationer, med M- eller PG-gänga för kabelförskruvningen.

Anslutningsteknologin Push In är en direktanslutningsteknik. Den förbehandlade ledaren kan anslutas direkt i ledarslutningen utan ytterligare hjälpmedel.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | RockStar® HDC - kits-Mångpoliga kontaktdon, Kit, HE, Installationsstorlek: 3, Poler: 6, PUSH IN, 500 V, 24 A, Aluminiumpressgjutgods, PG 16 |
| Art.nr. | 1027660000 |
| Typ | HDC KIT HE-P 06.10 |
| GTIN (EAN) | 4032248770830 |
| Förp. | 1 items |

HDC KIT HE-P 06.10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 402 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Allmänna data

| | | | |
|-------|------------|-------------|------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65 |
| Serie | HE | | |

Utförande

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| Storlek på kabelinföringar | PG 16 | Antal kabelgång uppe | 0 |
| Antal kabelgång på sidan | 1 | Anslutningstyp | PUSH IN |
| Utförande låssystem | Längsbygel på underdelen | Installationsstorlek | 3 |
| Tätning | NBR | Färg (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 3 | | |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Antal poler | 6 | Anslutningstyp PE | Skruvanslutning |
| Installationsstorlek | 3 | Kabelförskruvning | PG 16 |
| Grundläggande material | Aluminiumpressgjutgods | Serie | HE |
| Märkspänning (DIN EN 61984) | 500 V | Märkström (DIN EN 61984) | 24 A |
| BG | 3 | | |

Utförande

| | | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Anslutningstyp | PUSH IN | Installationsstorlek | 3 |
| Ledardiameter, max. | 4 mm ² | Ledardiameter, min. | 0.5 mm ² |
| Yta | Pulverlack | Grundläggande material | Aluminiumpressgjutgods |
| BG | 3 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

HDC KIT HE-P 06.10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

HDC COS

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC COS 16 | Utförande |
| Art.nr. | 1431000000 | Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem |
| GTIN (EAN) | 4008190052706 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC COS 24 | Utförande |
| Art.nr. | 1430900000 | Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem |
| GTIN (EAN) | 4008190077228 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HDC COS 32 | Utförande |
| Art.nr. | 1430800000 | Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Kodningssystem |
| GTIN (EAN) | 4008190176181 | |
| Förp. | 1 ST | |

SPB

Till våra insatser erbjuder vi olika tillbehör. Detta omfattar bland annat kodningar för insatserna.



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SPB-M 3 | Utförande |
| Art.nr. | 1203600000 | Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, Låsbult |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| Förp. | 100 ST | |