


AP 100 GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta, RS 100 grön, Ändplatta på båda sidor, Bredd: 27.2 mm
Art.nr.	1028120000
Typ	AP 100 GN
GTIN (EAN)	4032248761715
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	23.8 mm	Byggdjup (tum)	0.937 inch
Höjd	108.2 mm	Bygghöjd (tum)	4.2598 inch
Bredd	27.2 mm	Byggbredd (tum)	1.0709 inch
Nettovikt	7.35 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Isoleringsmaterial	PA 66
Isoleringsmaterialgrupp	I	Yta	obehandlad
Grundläggande material	PA 66	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI

Allmänna data

Färgkod	grön	Skyddsklass	IP20 efter installation
Montageskena obestyckad	TS 32, TS 35	Färgtabell (jämförbar)	RAL 6032
Gjutbarhet	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

