

## RF 180 GN


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Montagefot, RS 80, RS 90, RS 100 grön, Clipsföter för RS 80/90/100, Bredd: 17.5 mm
Art.nr.	<a href="#">1028150000</a>
Typ	RF 180 GN
GTIN (EAN)	4032248761722
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	26.6 mm	Byggdjup (tum)	1.0472 inch
Höjd	79.2 mm	Bygghöjd (tum)	3.1181 inch
Bredd	17.5 mm	Byggbredd (tum)	0.689 inch
Nettovikt	6.12 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-50...100 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Isoleringsmaterial	PA 66
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PA 66

## Allmänna data

Färgkod	grön	Skyddsklass	IP00
Färgtabell (jämförbar)	RAL 6032		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		