

HDC 16A TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20
Art.nr.	1041760000
Typ	HDC 16A TSLU 1M20G
GTIN (EAN)	4032248771011
Förp.	1 items

HDC 16A TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Mått och vikter

Djup	89 mm	Byggdjup (tum)	3.5039 inch
Höjd	58 mm	Bygghöjd (tum)	2.2835 inch
Bredd	32.5 mm	Byggbredd (tum)	1.2795 inch
Nettovikt	133 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Borrolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Diesel
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Kylmedium
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Vatten	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Instabilt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Instabilt	

Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65, i jackat tillstånd
-----	------------	-------------	--------------------------

HDC 16A TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

Kabelingång	m. gänga	Bredd kapsling	29.5 mm
Längd kapsling	79 mm	Höjd kapsling B	58 mm

Utförande

Kabelförskruvningar, antal	0	Storlek på kabelinföringar	M 20
Överdel/Underdel/Lock	upper part	Övertäckning	utan lock
Åtdragningsmoment	0.5 Nm	Antal kabelingång uppe	0
Antal kabelingång på sidan	1	Utförande kapsling	Kabelingång på sidan, stickproppskåpa
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Byggform	Standard
Installationsstorlek	5	Kabelingång	m. gänga
Typ	Stickkontakt	Bygelutförande	Längsbygel
Tätning	NBR	Gänga (inre)	M 20
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	5
Lämplig för ModuPlug®	Nej		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16A TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 16A TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16A SLU 2PG16G	Utförande
Art.nr.	1665070000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421779	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 16A SLU 1PG21G	Utförande
Art.nr.	1665090000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421793	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 16A SLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	1788760000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248206308	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16A SLU 2M20G	Utförande
Art.nr.	1788770000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248206315	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 20
Typ	HDC 16A SLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1902330000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248591916	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 25

HDC 16A TSLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Chassiskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industriskåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16A ALU	Utförande
Art.nr.	1664920000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421625	tillstånd, Chassiskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: none

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industriskåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16A KLU 1PG16G	Utförande
Art.nr.	1665450000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190422158	tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek
Förp.	1 ST	på kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 16A KLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1788800000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248206346	tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek
Förp.	1 ST	på kabelinföringar: M 25

Tillbehör**Lock**

HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16A DODL 1LB	Utförande
Art.nr.	1665900000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN)	4008190422936	tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Längsbygel på underdelen,
Förp.	1 ST	Standard, Storlek på kabelinföringar: none