

HDC DG 32A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.

Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.

Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrukontaktdonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Profiltätning
Art.nr.	1044640000
Typ	HDC DG 32A
GTIN (EAN)	4032248777082
Förp.	5 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	7.4 g
-----------	-------

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Utförande

Installationsstorlek	7	Tätning	NBR
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	7

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		