

VG16 HQ K68 9-12SH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Utförande | Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Polykarbonat |
| Art.nr. | 1045530000 |
| Typ | VG16 HQ K68 9-12SH |
| GTIN (EAN) | 4032248779437 |
| Förp. | 50 items |

VG16 HQ K68 9-12SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 7.51 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -20 °C ... 100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|
| Kabeldiameter utsidan max. | 12 mm | Kabeldiameter utsidan min. | 9 mm |
| Temperaturområde för användning max. | 135 °C | Temperaturområde för användning min. | -40 °C |
| Gängstigning | 0 mm | Halogener | halogenfri |
| Nyckelbredd 1 | 27 mm | Nyckelbredd | 30 mm |
| Skyddsklass | IP68 | Kabelförskruvning | PG 16 |
| Grundläggande material | Polykarbonat | Gänga (yttre) | PG 16 |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG16 HQ K68 9-12SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kabelkåpa, kabelgång på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC HQP TSLU 1PG16 | Utförande |
| Art.nr. | 1003090000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat |
| GTIN (EAN) | 4032248698028 | tillstånd, Kabelgång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16 |

Kabelkåpa, kabelgång uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC HQP TOLU 1PG16 | Utförande |
| Art.nr. | 1003070000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat |
| GTIN (EAN) | 4032248698004 | tillstånd, Kabelgång ovasida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16 |

VG16 HQ K68 9-12SH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC HQP KOLU 1PG16 | Utförande |
| Art.nr. | 1003120000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat |
| GTIN (EAN) | 4032248698059 | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 16 |

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu särskilt skydd – chassikåpan (lock och metallbygel) kan säkras med ett hänglås.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ | HDC HQP SLU 1PG16 | Utförande |
| Art.nr. | 1003110000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat |
| GTIN (EAN) | 4032248698042 | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: PG 16 |