


**ELS 6/30 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ELS MultiCard-märkskyltarna är märkningsbara med PrintJet, plottrar eller SMark-skrivare. I synnerhet medger färgutskriften med PrintJet AVANCED iögonfallande märkning av kablar och plintlistor på många sätt.

ELS 6/30 för användning vid WKM 8/30 kabelmärkning eller med EM 8/30 gruppskylthållare

ELS 7/40 för användning vid SchT5S gruppskylthållare

ELS 16/40 för användning vid WKM 18/43 kabelmärkning eller med SchT5 gruppskylthållare

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ELS, Insats märkning, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">1045570000</a>
Typ	ELS 6/30 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248779475
Förp.	80 items

## ELS 6/30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.8 mm	Byggdjup (tum)	0.0315 inch
Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Nettovikt	1.1 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.006 kg CO2 eq.

## Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	9	
Antal per ark	16	
Typ av märkning	neutral	
Utförande	halogenfri	
Bredd	6 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	
Temperaturområde för användning max.	100 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyamid 66	
Skrivna tecken	utan tryck	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard
anpassad skrivare	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>	
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Insert markers	
Temperaturområde för användning	-40...100 °C	

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledarytterdiameter, max.	115 mm
Ledarytterdiameter, min.	7 mm	Ledarytterdiameter	7 - 115 mm


## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## Tillbehör

## Tillbehör




## Systemtillbehör

Upptäck ett brett utbud av tillbehör för ditt u-remote-system – det perfekta tillskottet för att göra dina tillämpningar ännu mer flexibla.

## Allmänna beställningsdata

Typ	EM 8/30	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1806120000</a>	EM, Plintmärkning, 32.4 x 7.2 mm, Delning i mm (P): 7.20
GTIN (EAN)	4032248275298	Weidmueller, transparent
Förp.	50 ST	

## WKM för inläggsskylt



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

## Allmänna beställningsdata

Typ	WKM 8/30	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1631910000</a>	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Ledar- och kabelmärknings, transparent
GTIN (EAN)	4008190206666	
Förp.	50 ST	