

**ELS 7/40 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ELS MultiCard-märkskyltarna är märkningsbara med PrintJet, plottrar eller SMark-skrivare. I synnerhet medger färgutskriften med PrintJet AVANCED iögonfallande märkning av kablar och plintlistor på många sätt.

ELS 6/30 för användning vid WKM 8/30 kabelmärkning eller med EM 8/30 gruppskylthållare

ELS 7/40 för användning vid SchT5S gruppskylthållare

ELS 16/40 för användning vid WKM 18/43 kabelmärkning eller med SchT5 gruppskylthållare

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	ELS, Insats märkning, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">1045640000</a>
Typ	ELS 7/40 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248836086
Förp.	40 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	40 mm	Bygghöjd (tum)	1.5748 inch
Bredd	7 mm	Byggbredd (tum)	0.2756 inch
Nettovikt	1.94 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.012 kg CO2 eq.	

## Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	9		
Antal per ark	8		
Typ av märkning	neutral		
Utförande	halogenfri		
Bredd	7 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		
Temperaturområde för användning max.	100 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	vit		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Polyamid 66		
Skrivna tecken	utan tryck		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard	
anpassad skrivare	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>		
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Insert markers		
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		

## Ledar- och kabelmärkning


Halogener	Nej	Ledarytterdiameter, max.	0 mm
Ledarytterdiameter, min.	0 mm	Ledarytterdiameter	0 - 0 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



## SchT Skylthållarevarianter



SchT 5 S gruppskylthållare snäpps direkt på TS 32 montageskena (G-rail) eller TS 35 montageskena (top-hat rail). Oberoende av plint och plint typ kan plintlistmärkning utföras.

SchT 5 och SchT 5 S används med ESO 5, STR 5 skyddsremсор.

SchT 7 är en ledad gruppskylthållare för insticksskyltar som möjliggör enkel åtkomst till klämskruven.

SchT 7 används med ESO 7, STR 7 skyddsremсор eller DEK 5.

Insticksskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SCHT 5 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1631930000</a>	SCHT, Plintmärkning, 44.5 x 9.5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190206680	Weidmueller, svart
Förp.	20 ST	
Typ	SCHT 5 S GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1461730000</a>	SCHT, Plintmärkning, 44.5 x 9.5 mm, Delning i mm (P): 5.00 grå
GTIN (EAN)	4050118267709	
Förp.	20 ST	
Typ	SCHT 5 S V0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1762370000</a>	SCHT, Plintmärkning, 44.5 x 9.5 mm, Delning i mm (P): 5.00 beige
GTIN (EAN)	4032248043842	
Förp.	20 ST	