

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Anslutningsdosa, utförande för stickkontakt PushPull
var.4 enligt IEC 61076-3-106 i plast

Allmänna beställningsdata

Utförande	Wall-mounted junction box, IP67, Variant 4 to IEC 61076-3-106
Art.nr.	1045780000
Typ	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	106.9 mm	Byggdjup (tum)	4.2087 inch
Höjd	61.6 mm	Bygghöjd (tum)	2.4252 inch
Bredd	41.8 mm	Byggbredd (tum)	1.6457 inch
Nettovikt	6.5 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	PA	Monteringstyp	Floor-mounted, för friliggande anslutningar, Vägghäggmontering
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	750

Allmänna standarder


Kontaktton Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4
-----------------	------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Ritningar

Profilritning



IE-OP-V04P-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

RJ45



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagåtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Utförande
Art.nr.	1963840000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Utförande
Art.nr.	1963830000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 ST	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Utförande
Art.nr.	1962850000	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 ST	

Sets - RJ45

PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-106 var.4 (IEC24702) i plast, inkl. RJ45-insats



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	1963160000	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
Förp.	10 ST	