

Produktillustration



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdraging.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Ändplatta för plintar, orange, Höjd: 56 mm, Bredd: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nej |
| Art.nr. | 1050060000 |
| Typ | WAP 2.5-10 OR |
| GTIN (EAN) | 4008 190406769 |
| Förp. | 50 items |

WAP 2.5-10 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 33.5 mm | Byggdjup (tum) | 1.3189 inch |
| Höjd | 56 mm | Bygghöjd (tum) | 2.2047 inch |
| Bredd | 1.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.0591 inch |
| Nettovikt | 2.57 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -60 °C...85 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0,023 kg CO2 eq. | |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|--------|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | orange |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Mått

| | |
|------------------------|-------|
| Utskjutande mått TS 35 | 66 mm |
|------------------------|-------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|-----------|
| Utförande | Ändplatta |
|-----------|-----------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------|-----|---------------------|---------------|
| rastbar | Nej | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------|-----|---------------------|---------------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |