

WQV 2.5/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, gul, 32 A, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7 mm |
| Art.nr. | 1053760000 |
| Typ | WQV 2.5/3 |
| GTIN (EAN) | 4008190058999 |
| Förp. | 50 items |

WQV 2.5/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 18 mm | Byggdjup (tum) | 0.7087 inch |
| Höjd | 14.2 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5591 inch |
| Bredd | 7 mm | Byggbredd (tum) | 0.2756 inch |
| Nettovikt | 2.26 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -60 °C...85 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 3 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 32 A |
|--------------|-------|-----------|------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material | PA 66 | Färgkod | gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Mått

| | |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 5.10 mm |
|------------------|---------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|-------------|
| Utförande | för plintar |
|-----------|-------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

WQV 2.5/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Kap- och utstansningsverktyg till överkopplingar



- för överkopplingar i Weidmüllers Z-serie
- för överkopplingar WQV 2,5 till WQV 35
- för överkopplingsfönster i plint WSI 6

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | WAW 1 NEUTRAL | Utförande |
| Art.nr. | 9004500000 | Miscellaneous tools |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Förp. | 1 ST | |