

Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, gul, 32 A, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 5.10, Isolerad: Ja, Bredd: 7 mm |
| Art.nr. | 1053860000 |
| Typ | WQV 2.5/4 |
| GTIN (EAN) | 4008190049706 |
| Förp. | 50 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 18 mm | Byggdjup (tum) | 0.7087 inch |
| Höjd | 19.3 mm | Bygghöjd (tum) | 0.7598 inch |
| Bredd | 7 mm | Byggbredd (tum) | 0.2756 inch |
| Nettovikt | 3.06 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -60 °C...85 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|
| Antal poler | 4 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|---|---------------------|---------------|

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 32 A |
|--------------|-------|-----------|------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----|
| Grundläggande material | PA 66 | Färgkod | gul |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Mått

| | |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 5.10 mm |
|------------------|---------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|-------------|
| Utförande | för plintar |
|-----------|-------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

Tillbehör**Kap- och utstansningsverktyg till överkopplingar**

- för överkopplingar i Weidmüllers Z-serie
- för överkopplingar WQV 2,5 till WQV 35
- för överkopplingsfönster i plint WSI 6

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ | WAW 1 NEUTRAL | Utförande |
| Art.nr. | 9004500000 | Miscellaneous tools |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | |
| Förp. | 1 ST | |